

- Vite a sfere arrotolata
- In acciaio Cf 53 o Cf60 temprato per induzione  $60 \pm 2$  HRC e lucidato
- Classe di precisione 7 ( $50 \mu\text{m}/300\text{mm}$ )

### Opzioni


- Lavorazioni in base alle specifiche del cliente
- Vite a lunghezza
- Altri diametri: fino a 80mm

### Accessori

- Vedere dado GBS



**FINO A  
-25%  
\***



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta

#### VITE NON LAVORATA

Riferimenti	Per vite Ø	Avanzamento per giro (mm)	d1	d2	L (mm)	L max. (mm)	Prezzo unit.
KGS1605-1000TR7	16	5	15,5	12,9	1000	5600	75,46 €
KGS2005-1000TR7	20	5	19,5	16,9	1000	5600	101,23 €
KGS2505-1000TR7	25	5	24,5	21,9	1000	5600	135,90 €
KGS3205-1000TR7	32	5	31,5	28,9	1000	5600	190,34 €
KGS3210-1000TR7	32	10	31,5	28,9	1000	5600	191,15 €
KGS4005-1000TR7	40	5	39,5	36,9	1000	5600	268,64 €
KGS4010-1000TR7	40	10	39,5	34,1	1000	5600	252,48 €

\*Sulle tariffe 2010


- Dado per vite a sfere
- Gioco assiale: 0,05mm per un passo di 5mm  
0,1mm per un passo di 10mm
- Materiale: 16 MnCr5 o 100Cr6

*Vite KGS*

### Accessori

- Vedere vite KGS

*Dado GBS*



**FINO A  
-25%  
\***

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc. Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta	

Riferimenti	D1 g6	D2 h13	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	G
GBS-F-1605-RH	28	48	38	5,5	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2005-RH	32	55	45	7,0	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2505-RH	38	62	50	7,0	46	14	8	7	8	M6
GBS-F-3205-RH	45	70	58	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-3210-RH	53	80	68	7,0	73	16	10	8	8	M8 x 1
GBS-F-4005-RH	53	80	68	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-4010-RH	63	95	78	9,0	73	16	10	8	8	M8 x 1

Riferimenti	Per vite Ø	Avanzamen to per giro (mm)	dinamico C (kN)	Carico statico Co (kN)	Massa (kg)	Prezzo unit.
GBS-F-1605-RH	16	5	7,0	12,7	0,20	179,25 €
GBS-F-2005-RH	20	5	7,0	17,0	0,25	182,80 €
GBS-F-2505-RH	25	5	9,5	22,4	0,35	222,94 €
GBS-F-3205-RH	32	5	17,0	49,0	0,55	293,83 €
GBS-F-3210-RH	32	10	25,7	56,0	0,90	306,22 €
GBS-F-4005-RH	40	5	19,0	63,5	0,80	296,83 €
GBS-F-4010-RH	40	10	30,0	70,0	1,20	351,02 €

\*Sulle tariffe 2010